

Korken**IMPACT-top, 6-kantet, 3/4 tomme, Nøglestørrelse: 18mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	652010 18
GTIN	4991644410064
Artikelklasse	63R

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Norm:**DIN 3129****Materiale:**

Krom-molybdæn-stål, manganfosfateret overflade.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	31,3 mm
Nøglestørrelse	18 mm
Længde	50 mm
Drivfirkant	3/4 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle

egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Forbindesstift til indsats, 3/4 tomme	652900
Gummiring til indsats, 3/4 tomme	652800