

Koken**IMPACT-top, 6-kantet, 3/4 tomme tyndt gods, lang, Nøglestørrelse: 24mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	652210 24
GTIN	4991644412983
Artikelklasse	63R

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagbølgler og trykluftslagbølgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	36,8 mm
Længde	100 mm
Nøglestørrelse	24 mm
Drivfirkant	3/4 tomme
Drivprofil	6-kant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Forbindelsesstift til indsatser, 3/4 tomme	652900
Gummiring til indsatser, 3/4 tomme	652800