



Burrelåssliberondel, M14, Udvendig Ø: 115mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	567760 115
GTIN	2050001029836
Artikelklasse	52M

Beskrivelse

Udførelse:

Vedhæftningsside med paddehattevæv, af hensyn til et bedre greb af burrelåssliveskiver med polyvæv-velour.

Stabil **slibeskive** til generelle slibeopgaver.

Anvendelse:

M14-gevind til direkte fastspænding på vinkelslibere, maks. **40 m/s**.

Bemærk:

Burrelåssliveskive egner sig **ikke** til fiberburrelåsskiver nr. 566902 – 566950.

Teknisk beskrivelse

Maks. omfangshastighed	80 m/s
Udvendig Ø	115 mm
Hårdhedsgrad	middel
Gevind	M14
Produkttype	Støtteskive

