

**Burrelåssliberondel, M14, Udvendig Ø: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	567760 125
GTIN	2050001030283
Artikelklasse	52M

Beskrivelse**Udførelse:**

Vedhæftningsside med paddehattevæv, af hensyn til et bedre greb af burrelåsslibeskiver med polyvæv-velour.

Stabil **slibeskive** til generelle slibeopgaver.

Anvendelse:

M14-gevind til direkte fastspænding på vinkelslibere, maks. **40 m/s**.

Bemærk:

Burrelåsslibeskive egner sig **ikke** til fiberburrelåsskiver nr. 566902 – 566950.

Teknisk beskrivelse

Maks. omfangshastighed	80 m/s
Udvendig Ø	125 mm
Hårdhedsgrad	middel
Gevind	M14
Produkttype	Støtteskive

