

Koken**IMPACT-top, 6-kantet, 3/4 tomme tyndt gods, lang, Nøglestørrelse: 30mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	652210 30
GTIN	4991644413041
Artikelklasse	63R

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Længde	100 mm
Ø på udgangsside	44,3 mm
Nøglestørrelse	30 mm
Drivfirkant	3/4 tomme
Drivprofil	6-kant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Gummiring til indsatser, 3/4 tomme	652800
Forbindelsesstift til indsatser, 3/4 tomme	652900