


**MIRKA****Burreliberondel ABRANET® ACE HD, Ø 150 mm, Korn: 80****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 567805 80     |
| GTIN                | 6416868271683 |
| Artikelklasse       | 56M           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slibeskiver med burrelås bestående af polyamidvæv belagt med slibekorn i **netagtig struktur** med tusindvis af huller.

**Fordel:**

- **Støvfri slibning: Lav belastning af arbejdsplads og miljø.**
- **Slibeskiven stopper ikke til (overfladefejl og støvophobninger undgås).**
- **Garanti for bedre overflader med lavere forbrug af slibemiddel.**
- **Høj effektivitet – slibeydelsen forøges kraftigt alt efter overflade.**

**ABRANET® ACE HD** med forstærket, ekstremt rivefast netstruktur (kant) og keramiske korn (CER). Usædvanlig høj slibeydelse.

**Anvendelse:**

Til ekstreme opgaver, der kræver optimal ydelse, som f.eks. **bortslibning af kompositmaterialer, aluminium, etc.**

**Teknisk beskrivelse**

|         |        |
|---------|--------|
| Korn    | 80     |
| Skive-Ø | 150 mm |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Serie                      | ABRANET® ACE HD      |
| Slibemiddel                | Keramiske korn (CER) |
| Slibemiddelforkortelse     | Keramik              |
| Slibemiddelunderlag        | Polyamidvæv          |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 %              |
| Produktnavnsegenskab       | Ø 150 mm             |
| Antal udsugningshuller     | 15                   |
| Drevmaskine                | Excentersliber       |
| Maks. omfangshastighed     | 40 m/s               |
| Produkttype                | Burrelåssliberondel  |

## Brugerdata

|                               | Egnet til | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|-------------------------------|-----------|----------------|----------|
| Alu Mg                        | egnet     |                |          |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet     |                |          |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | egnet     |                |          |
| Stål < 55 HRC                 | egnet     |                |          |
| Stål < 60 HRC                 | egnet     |                |          |
| CuZn                          | egnet     |                |          |
| Kunststof, GFK                | egnet     |                |          |
| Træ                           | egnet     |                |          |
| Lak                           | egnet     |                |          |
| tør                           | egnet     |                |          |

## Tilbehør

|   |            |
|---|------------|
| PU-burrelåsslibetallerken Udvendig Ø 150 mm             | 567885 150 |
| PU-burrelåsslibetallerkenFlere huller Udvendig Ø 150 mm | 567887 150 |
| PU-støtteskive med flere huller Udvendig Ø 147 mm       | 567990 147 |

