

STARCKE®**Papir-burrelåsslibeskiver (A) Huller, 6 stk. + 1, Ø 150 mm, Korn: 600****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	567775 600
GTIN	4002748778278
Artikelklasse	56Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Slibepapir Starcke 540 FK (F-papir, korn 40 til 180) hhv. Starcke 544 C3K (korn 240 – 800, coatet med stearat) med **høj styrke og tæt bestrøning**.

Høj slibeydelse på grund af specialbehandlet korund **(A)**.

Skivens bagside er lamineret med polyvæv-velour og hæfter selv for at sikre hurtige skiveskift.

Med 6 huller til Atlas Copco sliber RO150 (nr. 073700-150), til Bosch, Metabo osv.

Anvendelse:

Universelt anvendelig til slibning af metal, ikke-jernholdigt metal, lak, maling, træ, kunststof.

På **excenterslibere** med burrelåssliberondel f.eks. nr. 567885 / 567990. Maksimal periferihastighed **40 m/s**.

Teknisk beskrivelse

Korn	600
Skive-Ø	150 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %

Produktnavnsegenskab	Ø 150 mm
Antal udsugningshuller	7
Drevmaskine	Excentersliber
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Produkttype	Burrelåssliberondel

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	betinget egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

PU-burrelåssliberetallerken Udvendig Ø 150 mm	567885 150
PU-burrelåssliberetallerkenFlere huller Udvendig Ø 150 mm	567887 150
PU-støtteskive med flere huller Udvendig Ø 147 mm	567990 147