


MIRKA**Burreliberondel ABRANET® ACE HD, Ø 150 mm, Korn: 120****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	567805 120
GTIN	6416868265422
Artikelklasse	56M

Beskrivelse**Udførelse:**

Slibeskiver med burrelås bestående af polyamidvæv belagt med slibekorn i **netagtig struktur** med tusindvis af huller.

Fordel:

- **Støvfri slibning: Lav belastning af arbejdsplads og miljø.**
- **Slibeskiven stopper ikke til (overfladefejl og støvophobninger undgås).**
- **Garanti for bedre overflader med lavere forbrug af slibemiddel.**
- **Høj effektivitet – slibeydelsen forøges kraftigt alt efter overflade.**

ABRANET® ACE HD med forstærket, ekstremt rivefast netstruktur (kant) og keramiske korn (CER). Usædvanlig høj slibeydelse.

Anvendelse:

Til ekstreme opgaver, der kræver optimal ydelse, som f.eks. **bortslibning af kompositmaterialer, aluminium, etc.**

Teknisk beskrivelse

Korn	120
Skive-Ø	150 mm

Serie	ABRANET® ACE HD
Slibemiddel	Keramiske korn (CER)
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Slibemiddelunderlag	Polyamidvæv
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 150 mm
Antal udsugningshuller	15
Drevmaskine	Excentersliber
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Produkttype	Burrelåssliberondel

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

PU-burrelåsslibetallerken Udvendig Ø 150 mm	567885 150
PU-støtteskive med flere huller Udvendig Ø 147 mm	567990 147
PU-burrelåsslibetallerkenFlere huller Udvendig Ø 150 mm	567887 150

