

STARCKE®**Papir-burrelåssliveskiver (A) Huller, 6 stk. + 1, Ø 150 mm, Korn: 800****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 567775 800 |
| GTIN | 4002748778285 |
| Artikelklasse | 56Z |

Beskrivelse**Udførelse:**

Slibepapir Starcke 540 FK (F-papir, korn 40 til 180) hhv. Starcke 544 C3K (korn 240 – 800, coatet med stearat) med **høj styrke og tæt bestrøning**.

Høj slibeydelse på grund af specialbehandlet korund **(A)**.

Skivens bagside er lamineret med polyvæv-velour og hæfter selv for at sikre hurtige skiveskift.

Med 6 huller til Atlas Copco sliber RO150 (nr. 073700-150), til Bosch, Metabo osv.

Anvendelse:

Universelt anvendelig til slibning af metal, ikke-jernholdigt metal, lak, maling, træ, kunststof.

På **excenterslibere** med burrelåssliberondel f.eks. nr. 567885 / 567990. Maksimal periferihastighed **40 m/s**.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|---------|
| Korn | 800 |
| Skive-Ø | 150 mm |
| Slibemiddelforkortelse | A |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Produktnavnsegenskab | Ø 150 mm |
| Antal udsugningshuller | 7 |
| Drevmaskine | Excentersliber |
| Maks. omfangshastighed | 40 m/s |
| Produkttype | Burrelåssliberondel |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg | betinget egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | betinget egnet | | |
| INOX | betinget egnet | | |
| Ti | betinget egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| Træ | egnet | | |
| Lak | betinget egnet | | |
| Uni | egnet | | |
| tør | egnet | | |

Tilbehør

| | |
|---|------------|
| PU-støtteskive med flere huller Udvendig Ø 147 mm | 567990 147 |
| PU-burrelåssliberetallerken Udvendig Ø 150 mm | 567885 150 |
| PU-burrelåssliberetallerkenFlere huller Udvendig Ø 150 mm | 567887 150 |