

**Korken****IMPACT-top, 6-kantet, 3/4 tomme, Nøglestørrelse: 30mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	652010 30
GTIN	24991644410181
Artikelklasse	63R

## Beskrivelse

**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

**Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.**

**Norm:****DIN 3129****Materiale:**

Krom-molybdæn-stål, manganfosfateret overflade.

**Bemærk:**

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

## Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	46,3 mm
Nøglestørrelse	30 mm
Længde	53 mm
Drivfirkant	3/4 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle

egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

---

## Tilbehør

Forbindesstift til indsats, 3/4 tomme	652900
Gummiring til indsats, 3/4 tomme	652800