

MIRKA**ABRALON™-skive, Ø 150 mm, Korn: 500****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	567900 500
GTIN	6416868728484
Artikelklasse	56M

Beskrivelse**Udførelse:**

Det patenterede finishingsystem ABRALON™ består af et vævet net med siliciumkarbidbelægning på et tyndt skumunderlag. Fordele:

- **Slibenettet giver mulighed for fri cirkulation af vand og luft; slibestøvet fjernes effektivt.**
- **Høj effektivitet – nedsat forarbejdnings- og lang standtid.**

Anvendelse:

Til manuel og maskinel **tør- eller vådslibning** af konturer, former, metaller **med høje overfladekrav** samt forpolering.

Teknisk beskrivelse

Korn	500
Skive-Ø	150 mm
Serie	ABRALON™
Slibemiddel	Siliciumkarbid (SiC)
Slibemiddelforkortelse	SiC
Slibemiddelunderlag	vævet net
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 150 mm

Drevmaskine	Excentersliber
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Produkttype	Burrelåssliberondel

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

Tilbehør

PU-burrelåsslibetallerkenFlere huller Udvendig Ø 150 mm	567887 150
PU-støtteskive med flere huller Udvendig Ø 147 mm	567990 147
PU-burrelåsslibetallerken Udvendig Ø 150 mm	567885 150