

**MIRKA****Burrelåssliberondel ABRANET® ACE, Ø 150 mm, Korn: 600****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	567804 600
GTIN	6416868220254
Artikelklasse	56M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slibeskiver med burrelås bestående af polyamidvæv belagt med slibekorn i **netagtig struktur** med tusindvis af huller.

**ABRANET® ACE** med optimeret slibenet og **keramiske korn (CER)** giver en fremragende slibeeffekt og **længere standtid**.

**Fordel:**

- **Støvfri slibning: Lav belastning af arbejdsplads og miljø.**
- **Slibeskiven stopper ikke til (overfladefejl og støvophobninger undgås).**
- **Garanti for bedre overflader med lavere forbrug af slibemiddel.**
- **Høj effektivitet – slibeydelsen forøges kraftigt alt efter overflade.**

**Anvendelse:**

Ideel til opgaver på **meget hårde materialer** som f.eks. UV-lak, primer, hårdt træ, meget egnet til brug også på stålmaterialer.

**Teknisk beskrivelse**

Korn	600
Skive-Ø	150 mm

Serie	ABRANET® ACE
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 150 mm
Drevmaskine	Excentersliber
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Produkttype	Burrelåssliberondel

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

PU-burrelåsslíbetailerkenFlere huller Udvendig Ø 150 mm	567887 150
PU-burrelåsslíbetailerken Udvendig Ø 150 mm	567885 150
PU-støtteskive med flere huller Udvendig Ø 147 mm	567990 147