

MIRKA**Burrelås-slibestrimler ABRANET®, 70×125 mm, Korn: 240****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 567840 240 |
| GTIN | 6416868527728 |
| Artikelklasse | 56M |

Beskrivelse**Udførelse:**

Slibeskiver med burrelås bestående af polyamidvæv belagt med slibekorn i **netagtig struktur** med tusindvis af huller.

Fordel:

- **Støvfri slibning: Lav belastning af arbejdsplads og miljø.**
- **Slibeskiven stopper ikke til (overfladefejl og støvophobninger undgås).**
- **Garanti for bedre overflader med lavere forbrug af slibemiddel.**
- **Høj effektivitet – slibeydelsen forøges kraftigt alt efter overflade.**

Anvendelse:

ABRANET®-strimler med burrelås til brug på rystepudsere eller til manuel brug sammen med håndslibeklods nr. 567856.

Slibning af lak, fyldemasse, primer, (fiberforstærket) kunststof, jernfrie legeringer og aluminiumslegeringer, møbelkomponenter.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|----------|
| Korn | 240 |
| Serie | ABRANET® |
| Slibemiddelforkortelse | A |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % |
| Slibeblad, bredde | 70 mm |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Slibeblad, længde | 125 mm |
| Produktnavnsegenskab | 70×125 mm |
| Produkttype | Slibepapir med burrelukning |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | betinget egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| Træ | egnet | | |
| Lak | egnet | | |
| tør | egnet | | |

Tilbehør

| | |
|--|---------------|
| Håndslibeblods med burrelukning Passer til slibebark B×L 70X125 mm | 567856 70X125 |
|--|---------------|