

MIRKA**ABRALON™-skive, Ø 150 mm, Korn: 4000****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 567900 4000 |
| GTIN | 6416868728644 |
| Artikelklasse | 56M |

Beskrivelse**Udførelse:**

Det patenterede finishingsystem ABRALON™ består af et vævet net med siliciumkarbidbelægning på et tyndt skumunderlag. Fordele:

- **Slibenettet giver mulighed for fri cirkulation af vand og luft; slibestøvet fjernes effektivt.**
- **Høj effektivitet – nedsat forarbejdnings- og lang standtid.**

Anvendelse:

Til manuel og maskinel **tør- eller vådslibning** af konturer, former, metaller **med høje overfladekrav** samt forpolering.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Korn | 4000 |
| Skive-Ø | 150 mm |
| Serie | ABRALON™ |
| Slibemiddel | Siliciumkarbid (SiC) |
| Slibemiddelforkortelse | SiC |
| Slibemiddelunderlag | vævet net |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % |
| Produktnavnsegenskab | Ø 150 mm |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Drevmaskine | Excentersliber |
| Maks. omfangshastighed | 40 m/s |
| Produkttype | Burrelåssliberondel |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| Sten | betinget egnet | | |
| Lak | egnet | | |
| Uni | betinget egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |
| tør | betinget egnet | | |

Tilbehør

| | |
|---|------------|
| PU-burrelåssliberetallerkenFlere huller Udvendig Ø 150 mm | 567887 150 |
| PU-burrelåssliberetallerken Udvendig Ø 150 mm | 567885 150 |
| PU-støtteskive med flere huller Udvendig Ø 147 mm | 567990 147 |