



6-kantet hoved 3/8 tomme, Nøglestørrelse: 14mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	637200 14
GTIN	4018754002955
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Præcise nøglevidder med lav tolerance med **AS-drive**-profil skåner skruer og møtrikker. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.

Norm:

DIN 3124

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Bemærk:

BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 637229

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	14 mm
Længde	30 mm
Ø på udgangsside	19,4 mm
Drivfirkant	3/8 tommer

Norm	DIN 3124
Drivprofil	6-kant-topnøgle
Materiale	HPQ®-specialstål
Overflade	vha. nikkelforkromning
med AS-Drive-profil	ja
Produkttype	Topnøgleindsats