

Garant**6-kantet hoved 3/8 tomme Surface Drive, Nøglestørrelse: 24mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	637125 24
GTIN	4045197523921
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Surface Drive-nøgleåbningen giver et mere sikkert pasfæste og høj effekt. Trykket rammer direkte på møtrikfladen, og skruer og sarte kanter skånes. Også mellem mål i f.eks. tommer (A/F, BSF, BSW) samt slidte skruer kan spændes eller løsnes med Surface Drive.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	24 mm
Længde	31 mm
Ø på udgangsside	32 mm
Nøglestørrelse	15/16 tommer
Drivfirkant	3/8 tommer
6-kantet topnøgleprofil	Surfacedrive
Norm	DIN 3124
Drivprofil	6-kant-topnøgle Surface Drive

Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Topnøgleindsats