

**HOLEX****Dobbelt gaffelnøgle DIN 895, Nøglevidder: 46X50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	613000 46X50
GTIN	4045197384690
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet; kæbestilling 15°, kraftigt skaft.

**Norm:**

**DIN 895**

**Materiale:**

Specialstål (styrke 1200 – 1400 N/mm<sup>2</sup>).

Overflade sort.

**Teknisk beskrivelse**

maks. kæbehøjde h	17 mm
Nøglestørrelse <sub>1</sub>	46 mm
Nøglestørrelse <sub>2</sub>	50 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøglelængde L	440 mm
Norm	DIN 895
Kæbestilling 1	15 grader
Kæbestilling 2	15 grader
Materiale	Specialstål
Overflade	bruneret
Produkttype	Skruenøgle

