

**Gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	613300 25
GTIN	4045197384881
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet; kæbestilling 15°, kraftigt skaft.

Norm:

DIN 894

Materiale:

Specialstål (styrke 1200 – 1400 N/mm²). Overflade sort.

Teknisk beskrivelse

Hovedtykkelse h _{maks.}	10 mm
Nøglestørrelse	25 mm
Nøglelængde L	240 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Norm	DIN 894
Kæbestilling	15 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Specialstål
Overflade	bruneret
Produkttype	Skruenøgle

