

Koken**IMPACT-top, 6-kantet, 1 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 105mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	653950 105
GTIN	4991644465330
Artikelklasse	63R

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Norm:**DIN 3129****Materiale:**

Krom-molybdæn-stål, manganfosfateret overflade.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Længde	120 mm
Nøglestørrelse	105 mm
Ø på udgangsside	146 mm
Drivfirkant	1.1/2 tommer

Drivprofil	6-kant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Gummiring til indsats, 1 1/2 tomme Ø 134 mm	653990 134
Forbindelsesstift til indsats, 1 1/2 tomme Øxlængde 7X110 mm	653995 7X110