

Koken**IMPACT-top, 6-kantet, 1 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 41 mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	653950 41
GTIN	4991644465033
Artikelklasse	63R

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Norm:**DIN 3129****Materiale:**

Krom-molybdæn-stål, manganfosfateret overflade.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Længde	80 mm
Nøglestørrelse	41 mm
Ø på udgangsside	68 mm
Drivfirkant	1.1/2 tommer

Drivprofil	6-kant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Forbindelsesstift til indsats, 1 1/2 tomme Øxlængde 7X75 mm	653995 7X75
Gummiring til indsats, 1 1/2 tomme Ø 95 mm	653990 95