

HOLEX**Lamelslibevalser fiber, bølgeformet, Ø 100× 50 mm,
Kornstørrelsessammenligning: 100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	568479 100
GTIN	4045197680686
Artikelklasse	52E

Beskrivelse**Udførelse:**

Standardmål Ø 100×100 mm eller smal udførelse Ø 100×50 mm til bearbejdning af små flader. Holdeboring Ø 19 mm med multikilenot.

Sammenlagt slibefiber i sinusform uden skåret kant. Forsynet med normal korund (A).

Anvendelse:

Til ansatsfri **mattering** og **polering**.

Bemærk:

Anvend afstandsringssæt nr. 568439 af hensyn til breddeudligning ved smalle valser Ø 100×50 mm.

Teknisk beskrivelse

Slibemiddelunderlag	Rengøringskind
Anbefalet omdrejningstal	2800 min ⁻¹
Kornstørrelsessammenligning	100
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Rulle-Ø	100 mm

Valsebredde	50 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 100× 50 mm
Produkttype	Fiberlamelslibevalse

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Lak	betinget egnet		
tør	egnet		