



Elektronisk momentnøgletester "TTT"



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	654340
GTIN	5060922231284
Artikelklasse	66D

Beskrivelse

Udførelse:

- **Robust kabinet af polyurethan til bord eller væg.**
- **Stort LCD-display.**
- **Direkte valg af testmetoden via piktogramtastatur.**
- **Interface til tilslutning af en ekstern sensor. Ved anvendelse af følerne nr. 654350 genkendes måleområde og kalibreringsparameter automatisk.**
- **Frekvensvisning ved kontrol af pulseret værktøj eller skruemaskiner med glidekobling.**
- **Det ønskede moment med øvre og nedre grænseværdi kan programmeres.**
- **Serielt interface til tilslutning af en printer eller pc.**
- **Strømforsyning: Integreret batteri til ca. 16 timers anvendelse uden lysnet eller 230V lysnetdrift.**
- **Kalibreringssoftwaren TCS (fås gratis efter registrering på www.norbar.com/Support/Downloads/Software-Download).**

Uden integreret føler med **tilslutning til 3 eksterne følere.**

Fordel:

Fleksibelt målesystem, der kan udvides til 100.000 Nm. Meget nem betjening.

Anvendelse:

Kalibrering af momentskruetrækkere med indstillingsskala eller display. Indstilling og kalibrering af momentskruetrækkere uden skala. **Indstilling og kalibrering af el- eller**

trykluftskruemaskiner med automatisk afkobling. Som ekstraudstyr fås eksterne følere, der kan kontrollere momentnøgler eller skruemaskiner op til 100.000 Nm.

Leveringsomfang:

Inklusive UKAS-kalibreringscertifikat til højre.

Bemærk:

Egner sig ikke til slagnøgler!

Teknisk beskrivelse

Displayenhed, dybde	180 mm
Displayenhed, bredde	200 mm
Vægt	1 kg
Displayenhed, højde	150 mm
Antal medfølgende batterier	2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Målenøjagtighed, moment	±0,5 %
Energiforsyning	Batteridrevet
Tilspændingsretning	Højrespænding
Interface	RS232C-interface.
Testprotokol	Producentens testrapport
Produkttype	Momenttestapparat

Tilbehør

RS232 Pc-forbindelseskabel	654344
Måleværdiføler" FMT" Maks. moment 400 Nm	654350 400
Måleværdiføler" FMT" Maks. moment 2 Nm	654350 2
Måleværdiføler" FMT" Maks. moment 25 Nm	654350 25
Måleværdiføler" FMT" Maks. moment 10 Nm	654350 10
Måleværdiføler" FMT" Maks. moment 150 Nm	654350 150
Måleværdiføler" FMT" Maks. moment 1500 Nm	654350 1500