

3M Scotch-Brite™

Slibevalse, fiber (grov), Ø 100× 100 mm, Kornstørrelsessammenligning: CRS**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	568470 CRS
GTIN	8021684328602
Artikelklasse	53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Standard mål Ø 100×100 mm. Holdeboring Ø 19 mm med multi-kilenot.

Fleece til grov rengøring, aggressivt og holdbart.

Anvendelse:

Hurtig fjernelse af glødeskaller, rust, misfarvninger og lakrester. Ensartet overfladebillede. **Lang levetid.**

Teknisk beskrivelse

Slibemiddelunderlag	grovrengøringsfiber
Anbefalet omdrejningstal	2800 min ⁻¹
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Rulle-Ø	100 mm
Valsebredde	100 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 100× 100 mm
Produkttype	Fibergrovrengøringsvalse

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		