

Koken**IMPACT-top, 6-kantet, 1 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 55mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	653950 55
GTIN	4991644465132
Artikelklasse	63R

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Norm:**DIN 3129****Materiale:**

Krom-molybdæn-stål, manganfosfateret overflade.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	85 mm
Nøglestørrelse	55 mm
Længde	90 mm
Drivfirkant	1.1/2 tommer

Drivprofil	6-kant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Gummiring til indsats, 1 1/2 tomme Ø 95 mm	653990 95
Forbindelsesstift til indsats, 1 1/2 tomme Øxlængde 7X75 mm	653995 7X75