



Måletransducer, Maks. moment: 20Nm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 654255 20 |
| GTIN | 4018754224418 |
| Artikelklasse | 63B |

Beskrivelse

Udførelse:

Høj nøjagtighed pga. måleværdibearbejdning og -digitalisering direkte i måletransduceren. Ikke følsom over for tværkraft takket være særligt flad konstruktion.

Passer til:

Værkstedstestapparat nr. 654250.

Bemærk:

Testapparat og måletransducer med flere måleområder fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Vægt | 1,7 kg |
| Firkantholder | 1/4 tommer |
| Måleområde | 0,4 - 20 Nm |
| Maks. moment | 20 Nm |
| Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding |
| Testprotokol | Producentens testrapport |
| Kalibrering | O4 |

Produkttype

Momenttestapparat

ServicesKalibrering på begge siderMomenttestapparat / -føler
Maks. moment 400/2 Nm

020140 400/2

DAkS-kalibrering på begge siderMomenttestapparat / -føler
Maks. moment 0,1-1100/2 Nm

020150 0,1-1100/2