

**HOLEX****Lamelslibevalse, lærred (A), Ø 100× 50 mm, Korn: 80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	568464 80
GTIN	4045197680662
Artikelklasse	52E

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Vifteformet lamelplacering af slibelærredet** omkring slibevalsens aksel. Standardmål **Ø100×100 mm** eller smal udførelse **Ø 100×50 mm** til bearbejdning af små flader. Holdeboring **Ø 19 mm** med multikilenot.

**Anvendelse:**

Til **fjernelse af rust og glødeskaller samt afgratning** og længdeslibning.

**Bemærk:**

Anvend afstandsringssæt nr. 568439 af hensyn til breddeudligning ved smalle valser **Ø 100×50 mm**.

**Teknisk beskrivelse**

Korn	80
Anbefalet omdrejningstal	3700 min <sup>-1</sup>
Slibemiddelunderlag	Tekstil
Slibemiddelforkortelse	A

Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Rulle-Ø	100 mm
Valsebredde	50 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 100× 50 mm
Borings-Ø	19 mm
Produkttype	Lamelslibevalse, lærred, slidset

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	betinget egnet		
tør	egnet		