

3M Scotch-Brite™

**Kompakt afgratningsskive Rapid Cut (Cubitron™ II), RC-UW, Skive-
Ø×bredde×borings-Ø: 152X25X25 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	568725 152X25X25
GTIN	50051115667416
Artikelklasse	53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Fleece-kompaktskiver giver en **reproducerbar finish**, da friske slibekorn hele tiden er aktive.

Ingen ændring af emnegeometrien, ingen dannelse af sliberidser, lange standtid.

Komprimeret fiberfleece med aggressive **Cubitron™ II keramiske korn**.

Anvendelse:

Til **vanskelige afgratningsopgaver** med markant **højere arbejdshastighed** sammenlignet med viklede kompaktskiver. Meget høj kantstabilitet.

På **slibebukke** eller håndslibemaskiner med opspændingsdorn nr. 556380 str. 1–2 og reduktionsflange nr. 568782. Passende slibeskiveafretter nr. 568785.

Slibemiddelforkortelse: Keramik

Borings-Ø: 25 mm

Finhedsgrad: ekstra grov

Hårdhedsgrad: hård

Bredde: 25 mm

Borings-Ø: 25 mm

Udførelse: 7C extra coarse

Teknisk beskrivelse

Finhedsgrad	ekstra grov
Udførelse	7C extra coarse
Hårdhedsgrad	hård
Skive-Ø	152 mm
Borings-Ø	25 mm
Bredde	25 mm
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Slibemiddel	Keramiske korn (CER)
Produktnavnsegenskab	RC-UW
Producentbetegnelse	RC-UW

Tilbehør

Aluminiumsflange, par Passer til borings-Ø 25 mm	568782 25
--	-----------