



Måleværdiføler "FMT", Maks. moment: 10Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	654350 10
GTIN	2050001016676
Artikelklasse	66D

Beskrivelse

Udførelse:

- Statisk føler komplet med kabel (2 m) til direkte tilslutning til nr. 654300 eller nr. 654340 (automatisk genkendelse af kalibreringsdata).
- Direkte fastgørelse på arbejdsfladen med 3 skruer (medfølger ikke).

Leveringsomfang:

Inklusive UKAS-kalibreringscertifikat til højre.

Op til str. 150 med skruesimulator til kontrol af el- eller trykluftskruemaskiner. I stabil kunststofkuffert.

Bemærk:

Egner sig ikke til slagnøgler!

Teknisk beskrivelse

Firkantholder	1/4 tommer
Maks. moment	10 Nm
Måleområde	0,5 - 10 Nm
Sekskantholder	1/4 tommer
Kalibrering	O4
Tilspændingsretning	Højrespænding
Målenøjagtighed, moment	±0,5 %
Testprotokol	Producentens testrapport

Produkttype	Momenttestapparat
Services	
DAkKS-kalibrering, højreMomenttestapparat / -føler Type 1000	020130 1000
DAkKS-kalibrering på begge siderMomenttestapparat / -føler Maks. moment 1000/2 Nm	020150 1000/2
Kalibrering, højreMomenttestapparat / -føler Type 400	020120 400
DAkKS-kalibrering på begge siderMomenttestapparat / -føler Maks. moment 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2
DAkKS-kalibrering, højreMomenttestapparat / -føler Type 0,1-1100	020130 0,1-1100
Tilbehør	
Skruesimulator Maks. moment 10 Nm	654352 10