



Måletransducer, Maks. moment: 100Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	654255 100
GTIN	4018754224395
Artikelklasse	63B

Beskrivelse

Udførelse:

Høj nøjagtighed pga. måleværdibearbejdning og -digitalisering direkte i måletransduceren. Ikke følsom over for tværkraft takket være særligt flad konstruktion.

Passer til:

Værkstedstestapparat nr. 654250.

Bemærk:

Testapparat og måletransducer med flere måleområder fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Vægt	2,5 kg
Maks. moment	100 Nm
Måleområde	2 - 100 Nm
Firkantholder	3/8 tommer
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Kalibrering	O4

Produkttype

Momenttestapparat

ServicesKalibrering på begge siderMomenttestapparat / -føler
Maks. moment 400/2 Nm

020140 400/2

DAkS-kalibrering på begge siderMomenttestapparat / -føler
Maks. moment 0,1-1100/2 Nm

020150 0,1-1100/2

Tilbehør

Kalibreringsfirkantadapter Type 1

654383 1