

3M Scotch-Brite™

**Kompakt afgratningskive (SiC), DB-WL, Skive-Ø×breddexborings-Ø:
152X25X25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	568731 152X25X25
GTIN	048011187624
Artikelklasse	53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Fleece-kompaktskiver giver en **reproducerbar finish**, da friske slibekorn hele tiden er aktive.

Ingen ændring af emnegeometrien, ingen dannelse af sliberidser, lange standtid.

Anvendelse:

På **slibebukke** eller håndslibemaskiner med opspændingsdorn nr. 556380 str. 1–2 og reduktionsflange nr. 568782. Passende slibeskiveafretter nr. 568785.

Afgratningskive af viklet fiberfleece. **Til at fjerne større grater** på pressedele, til **afrundning** af hulkeler og kanter uden sekundær gratdannelse.

Teknisk beskrivelse

Hårdhedsgrad	ekstra hård
Finhedsgrad	fin
Udførelse	9S fine
Skive-Ø	152 mm
Borings-Ø	25 mm

Bredde	25 mm
Slibemiddelforkortelse	SiC
Slibemiddel	Siliciumkarbid (SiC)
Produktnavnsegenskab	DB-WL
Producentbetegnelse	DB-WL
Produkttype	Kompaktskiver

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Aluminiumsflange, par Passer til borings-Ø 25 mm	568782 25
--	-----------