

3M**Minislibebånd Ø90×100 mm, SC-BF, Kornstørrelsessammenligning: 100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	568561 100
GTIN	4001895524561
Artikelklasse	53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Minislibebånd Ø **90×100 mm** (289×100 mm).

Fiber-minislibebånd til overblænding, glitning og efterbehandling.

Med folieunderlag til let opsætning på alle valser.

Anvendelse:

På fladeslibe- og glittemaskiner med holdevalse nr. 568570 / 568577 (boring Ø 19 mm). Maks. omdrejningstal 5000 min⁻¹.

Teknisk beskrivelse

Kornstørrelsessammenligning	100
Slibebånd, længde	289 mm
Slibebånds-Ø	90 mm
Slibebånd, bredde	100 mm
Farve	brun
Udførelse	A coarse
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %

Producentbetegnelse	SC-BF
Produkttype	Slibebånd

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Holdevalse Ø 90×100 mm Type AIR	568575 AIR
---------------------------------	------------