



Måletransducer, Maks. moment: 1100Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	654255 1100
GTIN	4018754224425
Artikelklasse	63B

Beskrivelse

Udførelse:

Høj nøjagtighed pga. måleværdibearbejdning og -digitalisering direkte i måletransduceren. Ikke følsom over for tværkraft takket være særligt flad konstruktion.

Passer til:

Værkstedstestapparat nr. 654250.

Bemærk:

Testapparat og måletransducer med flere måleområder fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Firkantholder	3/4 tommer
Maks. moment	1100 Nm
Måleområde	25 - 1100 Nm
Vægt	3,1 kg
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Kalibrering	O4

Produkttype

Momenttestapparat

Services

DAkS-kalibrering på begge siderMomenttestapparat / -føler Maks. moment 1000/2 Nm

020150 1000/2

Kalibrering på begge siderMomenttestapparat / -føler Maks. moment 1000/2 Nm

020140 1000/2

Tilbehør

Kalibreringsfirkantadapter Type 2

654383 2

Kalibreringsfirkantadapter Type 3

654383 3

Kalibreringsfirkantadapter Type 4

654383 4