

3M**Minislibebånd Ø90×100 mm, 237AA, Korn: 120****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	568550 120
GTIN	4001895606366
Artikelklasse	53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Minibånd Ø **90×100 mm** (289×100 mm).

Den finstrukturerede pyramideoverflade sikrer **bedste finish og mask. levetid**. Velegnet til mellemslibning af plader af rustfrit stål.

Anvendelse:

På fladeslibe- og glittemaskiner med holdevalser nr. 568570 / 568575 (boring Ø 19 mm). Maks. omdrejningstal 5000 min⁻¹.

Slibemiddelforkortelse: A

Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1 %

3M-kornbetegnelse: A160

Teknisk beskrivelse

Slibebånds-Ø	90 mm
Korn	120
3M-kornbetegnelse	A160
Slibebånd, bredde	100 mm
Slibemiddelforkortelse	A

Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Producentbetegnelse	237AA

Tilbehør

Holdevalse Ø 90×100 mm Type SOFT	568580 SOFT
----------------------------------	-------------