



Måleværdiføler "FMT", Maks. moment: 150Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	654350 150
GTIN	5060922233035
Artikelklasse	66D

Beskrivelse

Udførelse:

- Statisk føler komplet med kabel (2 m) til direkte tilslutning til nr. 654300 eller nr. 654340 (automatisk genkendelse af kalibreringsdata).
- Direkte fastgørelse på arbejdsfladen med 3 skruer (medfølger ikke).

Leveringsomfang:

Inklusive UKAS-kalibreringscertifikat til højre.

Op til str. 150 med skruesimulator til kontrol af el- eller trykluftskruemaskiner. I stabil kunststofkuffert.

Bemærk:

Egner sig ikke til slagnøgler!

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	150 Nm
Måleområde	7,5 - 150 Nm
Firkantholder	3/8 tommer
Firkantholder	1/2 tommer
Kalibrering	O4
Tilspændingsretning	Højrespænding

Målenøjagtighed, moment	±0,5 %
Testprotokol	Producentens testrapport
Produkttype	Momenttestapparat

Services

Kalibrering, højreMomenttestapparat / -føler Type 400	020120 400
DAkKS-kalibrering, højreMomenttestapparat / -føler Type 1000	020130 1000
DAkKS-kalibrering på begge siderMomenttestapparat / -føler Maks. moment 1000/2 Nm	020150 1000/2

Tilbehør

Skruesimulator Maks. moment 150 Nm	654352 150
------------------------------------	------------