

**Skæreskive STANDARD ** til sten, Skive-Ø: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	569700 125
GTIN	9003173677872
Artikelklasse	53T

Beskrivelse**Udførelse:**

Universal-stenskæreskive (specifikation: **C30-BF**).

Anvendelse:

Til natur- og kunststen, ildfast sten og beton.

Teknisk beskrivelse

Form	42
Formbeskrivelse	forkrøppet
Borings-Ø	22,23 mm
maks. omdrejningstal	12200 min ⁻¹
Skivebredde	2,5 mm
Specifikation	C30-BF
Skive-Ø	125 mm
Til materialetykkelser	7,5 mm

Slibemiddel	Siliciumkarbid (SiC)
Slibemiddelforkortelse	SiC
optimeret til materiale	Natursten
optimeret til materiale	Kunststen
optimeret til materiale	Sten
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive