



## Måleværdiføler "FMT", Maks. moment: 400Nm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	654350 400
GTIN	5060922233073
Artikelklasse	66D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Statisk føler komplet med kabel (2 m) til direkte tilslutning til nr. 654300 eller nr. 654340 (automatisk genkendelse af kalibreringsdata).
- Direkte fastgørelse på arbejdsfladen med 3 skruer (medfølger ikke).

#### Leveringsomfang:

**Inklusive UKAS-kalibreringscertifikat til højre.**

Op til str. 150 med skruesimulator til kontrol af el- eller trykluftskruemaskiner. I stabil kunststofkuffert.

#### Bemærk:

Egner sig ikke til slagnøgler!

### Teknisk beskrivelse

Måleområde	20 - 400 Nm
Maks. moment	400 Nm
Firkantholder	1/2 tommer
Firkantholder	3/4 tommer
Kalibrering	O4
Tilspændingsretning	Højrespænding

Målenøjagtighed, moment	±0,5 %
Testprotokol	Producentens testrapport
Produkttype	Momenttestapparat

## Services

DAkS-kalibrering, højreMomenttestapparat / -føler Type 1000	020130 1000
DAkS-kalibrering på begge siderMomenttestapparat / -føler Maks. moment 1000/2 Nm	020150 1000/2
Kalibrering, højreMomenttestapparat / -føler Type 400	020120 400