

3M Scotch-Brite™

**Kompakt finishskive (SiC), FS-WL, Skive-Ø×breddexborings-Ø:  
152X25X25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	568741 152X25X25
GTIN	50048011187728
Artikelklasse	53M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fleece-kompaktskiver giver en **reproducerbar finish**, da friske slibekorn hele tiden er aktive.

**Ingen ændring af emnegeometrien, ingen dannelse af sliberidser, lange standtid.**

**Anvendelse:**

På **slibebukke** eller håndslibemaskiner med opspændingsdorn nr. 556380 str. 1–2 og reduktionsflange nr. 568782. Passende slibeskiveafretter nr. 568785.

Finishskive af viklet fiberfleece. Giver en **fin, skinnende finish** f.eks. ved fremstilling af hydraulikcylindre, turbineskovle, bestik osv.

**Teknisk beskrivelse**

Finhedsgrad	fin
Udførelse	6S fine
Hårdhedsgrad	middel
Skive-Ø	152 mm
Borings-Ø	25 mm

Bredde	25 mm
Slibemiddelforkortelse	SiC
Slibemiddel	Siliciumkarbid (SiC)
Produktnavnsegenskab	FS-WL
Producentbetegnelse	FS-WL
Drevmaskine	Slibeblok
Produkttype	Kompaktskiver

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

Aluminiumsflange, par Passer til borings-Ø 25 mm	568782 25
--	-----------

