



## Måleværdiføler "FMT", Maks. moment: 1500Nm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 654350 1500   |
| GTIN                | 5060922233110 |
| Artikelklasse       | 66D           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Statisk føler komplet med kabel (2 m) til direkte tilslutning til nr. 654300 eller nr. 654340 (automatisk genkendelse af kalibreringsdata).
- Direkte fastgørelse på arbejdsfladen med 3 skruer (medfølger ikke).

#### Leveringsomfang:

##### Inklusive UKAS-kalibreringscertifikat til højre.

Op til str. 150 med skruesimulator til kontrol af el- eller trykluftskruemaskiner. I stabil kunststofkuffert.

#### Bemærk:

Egner sig ikke til slagnøgler!

### Teknisk beskrivelse

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Firkantholder           | 3/4 tommer    |
| Firkantholder           | 1 tommer      |
| Maks. moment            | 1500 Nm       |
| Måleområde              | 30 - 1500 Nm  |
| Tilspændingsretning     | Højrespænding |
| Målenøjagtighed, moment | ±0,5 %        |

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Testprotokol | Producentens testrapport |
| Produkttype  | Momenttestapparat        |