

**Skæreskive STANDARD ** til sten, Skive-Ø: 230mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	569700 230
GTIN	9003173675854
Artikelklasse	53T

Beskrivelse**Udførelse:**

Universal-stenskæreskive (specifikation: **C30-BF**).

Anvendelse:

Til natur- og kunststen, ildfast sten og beton.

Teknisk beskrivelse

Skivebredde	3 mm
Borings-Ø	22,23 mm
Formbeskrivelse	lige
maks. omdrejningstal	6600 min ⁻¹
Form	41
Specifikation	C30-BF
Skive-Ø	230 mm
Til materialetykkelse	9 mm

Slibemiddel	Siliciumkarbid (SiC)
Slibemiddelforkortelse	SiC
optimeret til materiale	Natursten
optimeret til materiale	Kunststen
optimeret til materiale	Sten
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive