

HOLEX**Lamelslibevalse, fleece (A), Ø 100× 100 mm, Kornstørrelsessammenligning: 180****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	568475 180
GTIN	4045197526748
Artikelklasse	52E

Beskrivelse**Udførelse:**

Standardmål Ø **100×100 mm** eller smal udførelse Ø **100×50 mm** til bearbejdning af små flader. Holdeboring Ø 19 mm med multikilenot. Fiber forsynet med normal korund (A).

Anvendelse:

Fin fleece til **lette rengøringsopgaver** og en **ensartet overfladefinish**.

Bemærk:

Anvend afstandsringssæt nr. 568439 af hensyn til breddeudligning ved smalle valser Ø 100×50 mm.

Teknisk beskrivelse

Anbefalet omdrejningstal	2800 min ⁻¹
Slibemiddelunderlag	Rengøringssskind
Kornstørrelsessammenligning	180
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %

Rulle-Ø	100 mm
Valsebredde	100 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 100× 100 mm
Borings-Ø	19 mm
Produkttype	Fiberlamelslibevalse

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Lak	betinget egnet		
tør	egnet		