



## Top, 3/8 tomme, til Torx®, Torx®-profil: E8



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	637450 E8
GTIN	4018754003686
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Smedet i højkvalitetsstål med indvendig forsækning, så der hurtigt gribes fat i skruainsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Optimalt fiberforløb i kraft af speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish- overflade.

#### Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Drivfirkant: 3/8 tommer

Profilmål A: 7,5 mm

Ø på udgangsside: 10,5 mm

Længde: 28 mm

### Teknisk beskrivelse

Længde	28 mm
Profilmål A	7,5 mm
Ø på udgangsside	10,5 mm
Torx®-profil	E8
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	Topnøgle til Torx®-skruer

Produkttype

Topnøgleindsats