



Top til tændrør 3/8 tomme, Nøglestørrelse: 16mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	637310 16
GTIN	4018754003204
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Præcise nøglevidder med lav tolerance med **AS-drive**-profil skåner skruer og møtrikker. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade. 12-kant-topnøgleindsatser.

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	21,7 mm
Længde	60 mm
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Holdemekanisme til tændrør	gummiholder
Nøglestørrelse	16 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Produkttype	Topnøgleindsats