



## Ringgaffelnøgle, tommer, Nøglestørrelse: 9/32tommer



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	613520 9/32
GTIN	4018754020102
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Med dobbelt T-profilskaft, der giver et godt greb. Optimal bøjningsstyrke, god kraftoverførsel.

Ring med **AS-Drive**-profil. (str. 3,2 – 5 med sekskant).

#### Norm:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

#### Bemærk:

**AS-Drive** – den særlige profil. En ekstremt præcis profil – udviklet til luft- og rumfart. Værktøj med dette profiludstyr kan kendes på **AS-Drive**-symbolet. **Fordele:**

- **Der gribes fat i skruerne på flankerne. – Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. – Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

#### Fordel:

- **Der gribes fat i skruerne på flankerne. – Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. – Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

### Teknisk beskrivelse

maks. kæbehøjde h1	3,9 mm
Nøglelængde L	110 mm
Nøglestørrelse	9/32 tommer
Nøglestørrelse, mål	tommer
maks. ringhøjde h <sub>2 maks.</sub>	6 mm
Ringstilling	15 grader

Produkttype

Skruenøgle