



Ringgaffelnøgle, Nøglestørrelse: 17mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	613500 17
GTIN	4018754018826
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Med dobbelt T-profilskaft, der giver et godt greb. Optimal bøjningsstyrke, god kraftoverførsel.

Ring med **AS-Drive**-profil. (str. 3,2 – 5 med sekskant).

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Bemærk:

Fordel:

- **Der gribes fat i skruerne på flankerne. – Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. – Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 613600

Teknisk beskrivelse

Nøglelængde L	190 mm
maks. kæbehøjde h ₁	8 mm
Nøglestørrelse	17 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
maks. ringhøjde h _{2 maks.}	13 mm
Norm	DIN 3113 A

Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Ringstilling	15 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	vha. nikkelforkromning
Produkttype	Skruenøgle