



## Top til tændrør 3/8 tomme, Nøglestørrelse: 18mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	637310 18
GTIN	4018754003228
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Præcise nøglevidder med lav tolerance med **AS-drive**-profil skåner skruer og møtrikker. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade. 6-kant-topnøgleindsatser.

#### Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

### Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	18 mm
Holdemekanisme til tændrør	gummiholder
Ø på udgangsside	24,2 mm
Drivprofil	6-kant-topnøgle
Længde	65 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Produkttype	Topnøgleindsats