




Top, 3/8 tomme, til Torx®, Torx®-profil: E12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	637450 E12
GTIN	4018754003709
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i højkvalitetsstål med indvendig forsækning, så der hurtigt gribes fat i skruainsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Optimalt fiberforløb i kraft af speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish- overflade.

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Drivfirkant: 3/8 tommer

Profilmål A: 11,1 mm

Ø på udgangsside: 14,9 mm

Længde: 28 mm

Teknisk beskrivelse

Torx®-profil	E12
Længde	28 mm
Profilmål A	11,1 mm
Ø på udgangsside	14,9 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	Topnøgle til Torx®-skruer

Produkttype

Topnøgleindsats