



Ringgaffelnøglesæt, Antal nøgler: 19



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	613510 19
GTIN	4018754058099
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Med dobbelt T-profilskaft, der giver et godt greb. Optimal bøjningsstyrke, god kraftoverførsel.

Ring med **AS-Drive**-profil. (str. 3,2 – 5 med sekskant).

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Leveringsomfang:

1 ringgaffelnøgle af hver nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Str. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Bemærk:

Fordel:

- **Der gribes fat i skruerne på flankerne. – Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. – Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

Teknisk beskrivelse

Antal nøgler	19
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	15 grader
Materiale	Chrome-Alloy-Steel

Overflade	vha. nikkelforkromning
Produkttype	Skruenøgle

Tilbehør

Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 21 mm	613500 21
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 7 mm	613500 7
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 18 mm	613500 18
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 16 mm	613500 16
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 5,5 mm	613500 5,5
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 24 mm	613500 24
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 13 mm	613500 13
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 22 mm	613500 22
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 10 mm	613500 10
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 19 mm	613500 19
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 8 mm	613500 8
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 17 mm	613500 17
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 14 mm	613500 14
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 12 mm	613500 12
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 6 mm	613500 6
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 20 mm	613500 20
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 9 mm	613500 9
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 11 mm	613500 11
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 15 mm	613500 15