



Ringgaffelnøgle, tommer, Nøglestørrelse: 7/16tommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	613520 7/16
GTIN	4018754020140
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Med dobbelt T-profilskæft, der giver et godt greb. Optimal bøjningsstyrke, god kraftoverførsel.

Ring med **AS-Drive**-profil. (str. 3,2 – 5 med sekskant).

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Bemærk:

AS-Drive – den særlige profil. En ekstremt præcis profil – udviklet til luft- og rumfart. Værktøj med dette profiludstyr kan kendes på **AS-Drive**-symbolet. **Fordele:**

- **Der gribes fat i skruerne på flankerne. – Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. – Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

Fordel:

- **Der gribes fat i skruerne på flankerne. – Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. – Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

Teknisk beskrivelse

maks. kæbehøjde h1	5,5 mm
Nøglestørrelse	7/16 tommer
Nøglelængde L	135 mm
Nøglestørrelse, mål	tommer
maks. ringhøjde h _{2 maks.}	10 mm
Ringstilling	15 grader

Produkttype

Skruenøgle