



Ringgaffelnøglesæt, Antal nøgler: 13ZOLL



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	613510 13ZOLL
GTIN	4018754080892
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Med dobbelt T-profilskaft, der giver et godt greb. Optimal bøjningsstyrke, god kraftoverførsel.

Ring med **AS-Drive**-profil. (str. 3,2 – 5 med sekskant).

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Leveringsomfang:

1 ringgaffelnøgle af hver nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1 tommer

Bemærk:

Fordel:

- **Der gribes fat i skruerne på flankerne. – Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. – Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

Teknisk beskrivelse

Antal nøgler	13
Nøglestørrelse, mål	tommer
Ringstilling	15 grader
Materiale	Chrome-Alloy-Steel

Overflade	vha. nikkelforkromning
Produkttype	Skruenøgle

Tilbehør

Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 7/8 tommer	613520 7/8
Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 15/16 tommer	613520 15/16
Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 3/8 tommer	613520 3/8
Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 13/16 tommer	613520 13/16
Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 3/4 tommer	613520 3/4
Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 9/16 tommer	613520 9/16
Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 1/4 tommer	613520 1/4
Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 1 tommer	613520 1
Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 5/16 tommer	613520 5/16
Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 5/8 tommer	613520 5/8
Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 1/2 tommer	613520 1/2
Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 11/16 tommer	613520 11/16
Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 7/16 tommer	613520 7/16