



6-kantet skruebit 3/8 tomme, sekskant: 6mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 637600 6 |
| GTIN | 4018754002597 |
| Artikelklasse | 63A |

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Optimalt fiberforløb i kraft af speciel smedemetode. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.

Klinge i højlegeret specialstål, blank.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Bemærk:

BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 637629

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------|-----------------|
| Længde | 52 mm |
| sekskant | 6 mm |
| Ø indgangsside | 17,8 mm |
| Drivfirkant | 3/8 tommer |
| Drivprofil | Unbrakonøgle |
| Produkttype | Topnøgleindsats |

